

**Garant**
**Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno destro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 4,2 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Classe articolo	211

**Descrizione**

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno destro 4,2 mmØ codolo d: 4 mm

Distanza punta-centro L<sub>3</sub>: 1,95 mm

Profondità di taglio cave t<sub>max</sub>: 0,75 mm

Raggio R: 0,2 mm

**Descrizione tecnica**

Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	1,95 mm
Profondità di taglio cave t <sub>max</sub>	0,75 mm
Ø minimo D <sub>min</sub>	4,2 mm
Ø codolo d	4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	15 mm
Raggio R	0,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 15 mm