

**Garant****Inserto di troncatura interno sinistro, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 5,2/1 mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270380 5,2/1
GTIN	4045197467355
Classe articolo	211

## Descrizione

Inserto di troncatura interno sinistro 5,2/1 mmØ codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Profondità di taglio cave t<sub>max.</sub>: 0,7 mm

Profondità gola piana t: 0,3 mm

## Descrizione tecnica

Ø minimo D <sub>min</sub>	5,2 mm
Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	0,7 mm
Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	2,45 mm
Ø codolo d	5 mm
Profondità gola piana t	0,3 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	15 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 15 mm