

Garant

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno sinistro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 5,2 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270398 5,2
GTIN	4045197588777
Classe articolo	211

Descrizione

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno sinistro 5,2 mmØ codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L₃: 2,45 mm

Profondità di taglio cave t_{max.}: 0,95 mm

Raggio R: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Distanza punta-centro L ₃	2,45 mm
Ø codolo d	5 mm
Ø minimo D _{min}	5,2 mm
Profondità di taglio cave t _{max.}	0,95 mm
Sporgenza totale L ₁	20 mm
Raggio R	0,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 15 mm