

Garant
Inserto di smussatura a 45° esterno destro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 1 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270390 1 |
| GTIN | 4045197588715 |
| Classe articolo | 21I |

Descrizione

Inserto di smussatura a 45° esterno destro 1 mmØ codolo d: 4 mm

Distanza punta-centro L₃: 0,5 mm

Profondità di taglio cave t_{max}: 3,5 mm

Raggio R: 0,2 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Profondità di taglio cave t _{max} . | 3,5 mm |
| Distanza punta-centro L ₃ | 0,5 mm |
| Ø minimo D _{min} | 1 mm |
| Ø codolo d | 4 mm |
| Raggio R | 0,2 mm |
| Sporgenza totale L ₁ | 15 mm |
| Attributo del nome del prodotto | L ₁ = 15 mm |