

Garant
Stelo portalama eco, destro, Larghezza codolo b: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273840 20
GTIN	4045197517371
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273880; 273886 e 273890.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza complessiva L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Vite	279815 9
Lunghezza complessiva L	84 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Vite di bloccaggio	279910