

Garant
Stelo portalama eco, sinistro, Larghezza codolo b: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273846 25
GTIN	4045197517487
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273880 e 273890.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza della testina L₁: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 109 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Vite	279815 9
Lunghezza complessiva L	109 mm

Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di bloccaggio	279910