

**Garant**
**Barra alesatrice eco, destra, Ø DS: 25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273850 25
GTIN	4045197517494
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273886.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalamo GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 25 mm

Spostamento centrale L<sub>3</sub>: 15 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Vite: 279815 9

**Descrizione tecnica**

Vite	279815 9
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9