

Garant
Barra alesatrice eco, sinistra, Ø DS: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273851 25
GTIN	4045197517517
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273887.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalamo GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Codolo D_s: 25 mm

Spostamento centrale L₃: 15 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Vite: 279815 9

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	15 mm
Vite	279815 9
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9