

Garant

Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2902 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250060 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2902 120408