

**Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 120412****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3960 120412
GTIN	4067263094173
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Contenuto	250219 HBT130
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3960 120412