



Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3960 160608
GTIN	4067263094197
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Contenuto	250220 HBT130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3960 160608