

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2914 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Contenuto	250322 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2914 120408