

**Formato convenienza Piastra di taglio a destra 30 pezzi HB9035****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2707 4      |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura               |
| Contenuto                         | 273520 4               |
| Materiale da taglio               | HM                     |
| Numero pezzi                      | 30                     |
| Tipo                              | HB9035                 |
| Impiego principale                | P                      |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per troncatura |

**Dati utente**

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 200 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 180 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 160 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 140 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 110 m/min      | P          |
| GG(G)                            | limitatamente adatta | 80 m/min       | K          |
| continuo                         | idonea               |                |            |
| irregolare                       | idonea               |                |            |

Scheda tecnica

|              |        |
|--------------|--------|
| interrotto   | idonea |
| a umido max. | idonea |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2707 4