



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2840 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260958 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2840 16T308