



Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità quadrata, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404102 3
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 dim. CR2032 per ciascun calibro a corsoio. 3x calibro a corsoio n. art. 412733 dim. 150.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR

Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	3
Lunghezza dei becchi	40 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Lettura	0,01 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Asta di profondità	sì
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	Calibro a corsoio digitale, IP67, con calibro di profondità quadrato, campo di misura 150 mm, lettura 0,01 mm

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404102 3