

Mahr

### Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404104 10
GTIN	
Classe articolo	43A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e ad alto contrasto. Vite di bloccaggio superiore.

Superfici di contatto finemente lappate.

##### Fornitura:

10× calibro a corsoio n. art. 410250 150.

##### Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

#### Descrizione tecnica

Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	1/128 pollici
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm

## Scheda tecnica

Norma	ISO 13385
Risoluzione	1/20 mm
Campo di misura	0 - 150 mm
Risoluzione	0,05 mm
Asta di profondità	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404104 10