



Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità quadrata, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404102 10
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 dim. CR2032 per ciascun calibro a corsoio. 10x calibro a corsoio n. art. 412733 dim. 150.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7x1,3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Numero di batterie contenute	10
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	Calibro a corsoio digitale, IP67, con calibro di profondità quadrato, campo di misura 150 mm, lettura 0,01 mm

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404102 10