



Formato convenienza calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità angolare, campo di misura 150 mm, lettura 0,01 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404103 10
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Con asta di profondità piatta.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 dim. CR2032 per ciascun calibro a corsoio. 10x calibro a corsoio n. art. 412717 dim. 150.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	sì
Asta di profondità	angolare, 3,7x1,3
Lettura	0,0005 pollici
Norma	ISO 13385
Durata batterie	ca. 3 anni

Scheda tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	11 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Numero di batterie contenute	10
Lettura	0,01 mm
Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	Calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità quadrata, campo di misura 150 mm, lettura 0,01 mm

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404103 10