



Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404104 3
GTIN	
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e ad alto contrasto. Vite di bloccaggio superiore. Superfici di contatto finemente lappate.

Fornitura:

3x calibro a corsoio n. art. 410250 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Taratura	A1
Imballaggio	Astuccio
Lunghezza dei becchi	40 mm

Scheda tecnica

Campo di misura	0 - 150 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	1/20 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Asta di profondità	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 404104 3