

Garant
**Cartuccia eco convessa per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio
D1 / D2: 110/170mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273886 110/170
GTIN	4045197516527
Classe articolo	21W

Descrizione
Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840 – 273851.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Passaggio interno per LR: sì

Larghezza gola w: 3 mm

Profondità di taglio cave t_{max} : 13 mm

Vite di serraggio: 279815 9

Descrizione tecnica

Ø Massimo 1° intaglio D_2	170 mm
Ø Minimo 1° intaglio D_1	110 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Vite di serraggio	279815 9
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Larghezza gola w	3 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Vite di bloccaggio	279910