

bimos

Sedia girevole da lavoro TEXON, Skintec, con rotelle, bassa, Colore della seduta: BLACK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Classe articolo	96J

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, grigio-nero. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.

Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.

Sedile e schienale in Skintec, molto morbido al tatto, particolarmente facile da pulire (resistente ai disinfettanti), resistente e durevole.

Norma:

DIN 68877

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
-------------------------	------

Scheda tecnica

Norma	DIN 68877
Altezza schienale	625 mm
Esecuzione	con rotelle
Serie	TEXON
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Meccanica sincrona	sì
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Esecuzione ruote	Doppie ruote di sicurezza per pavimenti duri
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Profondità seduta	455 mm
Portata	150 kg
Materiale seduta	Skintec
Peso	18 kg
Larghezza seduta	480 mm
Portata sedia	150 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 620 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole