

**Garant**
**Stelo portalama eco, destro, Larghezza codolo b: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273840 16
GTIN	4045197517364
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273880; 273886 e 273890.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all'attacco GARANT eco System n. art. **317900 – 319886** e portalama GARANT eco n. **273880 – 273891**. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Passaggio interno per LR: sì

Lunghezza complessiva L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Vite: 279815 9

**Descrizione tecnica**

Larghezza codolo b	16 mm
Vite	279815 9
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Vite di bloccaggio	279910
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20