

**Garant**

**Cartuccia eco concava per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 33/50mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273890 33/50
GTIN	4045197516633
Classe articolo	21W

### Descrizione

**Uso:**

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840 – 273851.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° intaglio di cava.

Passaggio interno per LR: sì

Larghezza gola w: 3 mm

Profondità di taglio cave  $t_{max}$ : 13 mm

Vite di serraggio: 279815 9

### Descrizione tecnica

Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	50 mm
Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	33 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$	13 mm
Serie	Eco
Vite di serraggio	279815 9

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Larghezza gola w	3 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

---

## Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9