

Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario 5S, alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Pannello in faggio multiplex, 2 pz., 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	922865 1500
GTIN	4069515047586
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 125, 150, 250

Fornitura:

2 x struttura portante, 2 x coppia di raccordi a gomito, 2 x corpo per cassetti, 2 x piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	50 mm
--------------------------	-------

Scheda tecnica

Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
Altezza	850 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20x20
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Serie	vario
Peso	121 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Numero dei cassetti	5
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 922865 1500