

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269005 8
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	VC.. 1604..
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2525M16
Lunghezza della testina L ₁	32,5 mm
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500