

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVJCR/L11
Inserto adatto	VC.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Larghezza del collo L ₄	9,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	22 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500