

Garant**Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	AH16M SVJCR/L11
Spostamento centrale L_3	4,6 mm
Larghezza del collo L_4	11,6 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Lunghezza della testina L_1	30 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500