

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SVUCR/L11
Lunghezza della testina L ₁	16,5 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	21 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500