

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A16Q SVQCR/L11
Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500