

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	31,5 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVQCR/L16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Lunghezza della testina $L_1$	43 mm
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500