

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1 mmAvanzamento f : 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	TIS
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura