

**Garant****Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 0,5°, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Esecuzione:**  
**Con angolo di inclinazione fisso.**

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7,3 mm
Vite inserto	279810 4
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Angolo di inclinazione	0,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Vite di serraggio Modello 4	279810 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500