

Garant**Barra per filettare, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 135/22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Classe articolo	21W

Descrizione**Fornitura:****Con sottopiacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 3
Spostamento centrale L ₃	17,2 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Misura inserto	22 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Passaggio interno per LR	sì
Vite per sottopiacchetta	279824 2
Sottopiacchetta da 1,5°	272626 1,5
Ø Codolo D _s	25 mm
Larghezza del collo L ₄	24,6 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	279824 2
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272626 1,5
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500