

Garant**Set di inserti a profilo parziale Dim. 16 per anelli di sicurezza destri, HB7010, Modello: ER/IR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Classe articolo	21J

Descrizione**Per:**

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997 – 272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Contenuto:

profilo parziale, DIN 471 e DIN 472: n. art. 271005 e 271015 Dim. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Piastrina di appoggio: n. art. 272604 e 272624 Dim. S

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	destro
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 471
Scanalature a norma	DIN 472
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Sottopiacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione S grado	272624 S
Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,6 mm	271015 1,6

Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,1 mm	271005 1,1
Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro Larghezza scanalatura m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Sottopiacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione S grado	272604 S