

**Garant****Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 3°, destra, Sporgenza /  
Misura inserto L: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:****Con angolo di inclinazione fisso.****Con passaggio interno LR.****Uso:**

Per filettature grosse M16×2 e M18×2,5.

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 4
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7,3 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Angolo di inclinazione	3 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite di serraggio Modello 4	279810 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500