

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 0,5°, sinistra, Sporgenza /
Misura inserto L: 25/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 4
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Spostamento centrale L_3	7,3 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D_5	12 mm
Angolo di inclinazione	0,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

674248 TX8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX8

Vite di serraggio Modello 4

279810 4

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500