

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271991 25/16
GTIN	4045197654458
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con piastrina di appoggio da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 101,5 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 279810 2

Piastrina di appoggio da 1,5°: 272600 1,5

Vite di serraggio per sottopiacchetta: 279824 1

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Dim. codolo	25 mm

Per inserti di Dim.	16 mm
Piastrina di appoggio da 1,5°	272600 1,5
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	101,5 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272600 1,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	272500