

Garant

Portafrese con trascinatori frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301130 40
GTIN	4045197285812
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	27 mm
Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Scheda tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Ø Esterno D	89 mm
Ø di serraggio D ₁	40 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/301130-40>