

Garant
Set di sottoplacchette, Modello: EL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272650 EL
GTIN	4045197371713
Classe articolo	21J

Descrizione
Contenuto:

10 pz.: n. art. 272610

Dim. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Nota:

I portautensili senza angolo di inclinazione fisso vengono forniti con una piastrina di appoggio da 1,5°.

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	sinistra
Per dimensione piano L	16 mm
Tipo di prodotto	Sottoplacchetta

Accessori

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272610 1,5
	272610 2,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 2,5 grado

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 0,5 grado

272610 0,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 0 grado

272610 0

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 3,5 grado

272610 3,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione -0,5 grado

272610 -0,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione -1,5 grado

272610 -1,5

Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 4,5 grado

272610 4,5