



## Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate, Dimensioni internazionali: LR14



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081575 LR14
GTIN	4013674353521
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Accumulatori della **massima capacità** per lunga durata con tecnologia ecologica NiMH; ricaricabili fino a 1000 volte.

Nuova generazione di batterie maxE. **Precaricate**, al momento della fornitura, 1 anno di impiego senza ricarica, **autoricarica minima**, ideale per utenze a basso consumo. Corrente di carica massima 1400 mA.

### Descrizione tecnica

Tensione nominale	1,2 V
Composizione chimica	Nichel-Metallo Idruro
Dimensioni internazionali	LR14
Ricaricabile	sì
Peso per singolo prisma	82,5 g
Numero di batterie contenute	2

Capacità batteria	4500 mAh
Tipo di batteria	Baby, C
Tipo di prodotto	Batteria