

Garant

**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h₅ / larghezza gola w:
32/5,1 mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Classe articolo	21W

Descrizione
Per :

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave n. art. 279850 1 per la sostituzione dell'inserto.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 120 mm

Larghezza b₂: 4 mm

Altezza h₁: 25 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 150 mm

Profondità max gola t_{max}: 60 mm

Descrizione tecnica

Larghezza b ₂	4 mm
Larghezza gola w	5,1 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
per Ø pezzo max.	120 mm
Altezza h ₁	25 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	150 mm
Profondità max gola t _{max}	60 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura