

Garant**Mandrino idraulico corto, sottile, Forma ADB, SK 40, Ø di serraggio D1: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302038 25
GTIN	4045197602466
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrificante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20; 32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	55 mm
Ø di serraggio D ₁	25 mm
L ₂	28 mm
Peso	1,6 kg
Sporgenza totale Dim. A	80,5 mm

Scheda tecnica

Lunghezza utile L ₁	61,5 mm
Filettatura M	M16×1
Ø Esterno D	63 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/302038-25>