

Garant**Inserto per tornitura Raggio completo, CU7025, Larghezza gola w: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273736 6
GTIN	4045197579287
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	6 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,8 - 2,3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		