

**Chiave combinata, cromato, Apertura chiave: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6037 7
GTIN	4069515050609
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613950 7.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	110 mm
Altezza bocca massima h1	4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura	7 mm
Altezza massima anello h _{2 max}	7 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado

Scheda tecnica

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Attributo del nome del prodotto	cromato
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi combinate

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6037 7