

**Chiave combinata, cromato, Apertura chiave: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6037 8
GTIN	4069515050616
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613950 8.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	4,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	120 mm
Altezza massima anello h _{2 max}	7 mm
Apertura	8 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado

Scheda tecnica

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Attributo del nome del prodotto	cromato
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi combinate

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6037 8