

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura chiave: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6038 10
GTIN	4069515050661
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

5 chiavi a bussola con cricchetto n. art. 614770 10.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	20,8 mm
Lunghezza chiave L	160 mm
Altezza anello h ₂	7,7 mm
Apertura bocca b	22 mm
Altezza bocca h ₁	4,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura	10 mm
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato

Scheda tecnica

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi a forchetta / chiavi a cricchetto

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6038 10