

**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura chiave: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6040 10
GTIN	4069515050692
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiata. Cricchetto robusto molto scorrevole e stabile. Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

5 chiavi a bussola con cricchetto n. art. 614805 10.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	5 mm
Apertura bocca b	21,9 mm
Apertura	10 mm
Ø Anello D	20,9 mm
Lunghezza chiave L	153 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza anello h_2	7,6 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Scheda tecnica

Superficie	opaco cromato
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi a forchetta / chiavi a cricchetto

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6040 10