

Garant

Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Tipo: 10-19



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6043 10-19
GTIN	4069515050746
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

5 chiavi a cricchetto quadruple "4 in 1" dritte, n. art. 614847 10-19.

Descrizione tecnica

Apertura ₃	17 mm
Ø Massimo anello D2	35 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura ₄	19 mm
Ø Massimo anello D1	26 mm
Altezza massima anello h ₁	15 mm
Altezza massima anello h ₂	20 mm
Apertura ₁	10 mm
Apertura ₂	13 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	210 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	opaco cromato
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi a cricchetto quadruple "4 in 1", dritte, 72 denti, reversibili, apertura chiave 10 / 13 / 17 / 19 mm

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6043 10-19