

Box pieghevole in polipropilene, Volume: 42l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6047 42
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in plastica impilabile in polipropilene. 2 box pieghevoli Dim. 19 adatti a 1 box pieghevole Dim. 42. Riduzione del volume mediante ripiegamento pari al 64%.

Fornitura:

5 scatole pieghevoli in polipropilene n. art. 693450 42.

Descrizione tecnica

Dimensione interna lunghezza	558 mm
Dimensione interna altezza	205 mm
Dimensione interna larghezza	358 mm
Peso	2,3 kg
Volume	42 l
Altezza ripiegata	80 mm
Caratteristica valigetta	Es. impilabile
Dimensione esterna lunghezza	600 mm
Dimensione esterna larghezza	400 mm
Dimensione esterna altezza	220 mm

Scheda tecnica

Portata massima	40 kg
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili
USP1	5 scatole pieghevoli in polipropilene

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6047 42