

Garant

**Calibro a corsoio digitale IP54 con asta di profondità tonda e uscita dati,
Campo di misura: 150mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4104 150
GTIN	4069515051354
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1× batteria n. art. 081560 dim. CR2032. 5× calibro a corsoio digitale n. art. 412682 150.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Scheda tecnica

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Lettura	1 mm
Asta di profondità	Ø 1,6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
Taratura	A1
Grado di protezione IP	IP 54
Scostamento di misura E MPE	± 0,02 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lunghezza dei becchi	40 mm
Lettura	5 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	5 calibri a corsoio digitali IP54 con asta di profondità tonda e uscita dati

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4104 150